

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a la intemperie
- Se suministra en carretes de 20 m de longitud
- Fabricado de PVC flexible y durable
- Fácil de instalar, basta con presionar en su lugar a mano
- Perfil ranurado para sujetar el borde en su lugar
- Encastre metálico integrado para mayor retención

Tira de protector de borde negro de PVC RS Pro, 20m x 12 mm x 9mm

Código RS: 619-1512



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

RS Pro presenta una tira protector de borde flexible de alta calidad o una tira de borde diseñada como una manera sencilla de cubrir y proteger los bordes afilados de materiales de lámina como paneles de metal. El protector de borde tiene un diseño robusto que consta de una tira de encastre de metal en forma de U cubierta con un revestimiento de PVC negro extruido. La tira de protección de bordes se presiona con la mano y los labios del recubrimiento de PVC y los dientes del encastre de metal mantienen el borde insertado en su lugar usando un efecto de fijación. No es necesario ningún trabajo preparatorio adicional, herramientas o adhesivos.

Especificaciones

Tipo de producto	Protector de bordes
Material	PVC
Color	Negro
Aplicaciones	Industria ferroviaria, construcción naval, edificios, construcción de maquinaria

Especificaciones mecánicas

Dimensiones	20m x 9mm x 12mm
Longitud	20m
Anchura	9mm
Altura	12mm
Resistencia al ozono	NO

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Rango de temperatura de funcionamiento	-40 °C a 90 °C.
---	-----------------

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	Certificado de conformidad RoHS
-------------------------------------	---------------------------------



Specifications:

Colour: Black
Material: PVC
Length (m): 20
Height (mm): 12
Width (mm): 9

