STUD™ (Gen 3) 5m-33

MÈTRE À RUBAN STUD™ (GEN III)

- Couleur de lame haute visibilité pour une lisibilité améliorée, spécialement conçue pour les applications extérieures
- Lame la plus durable avec revêtement complet en nylon EXO 360™ résistant aux déchirures et à l'usure
- Retrait de lame le plus fluide, réduisant la flexion de la lame même lors de conditions de travail les plus extrêmes
- Carcasse hautement résistante aux impacts, même lors de conditions extrêmes sur les chantiers
- Durabilité maximale de la lame avec un revêtement Anti-Déchirure double facée sur les 15 premiers centimètres de la lame
- Sa lame de 33 mm lui confère une plus grande stabilité et une meilleure rigidité
- Fonctionnalité Finger-Stop pour une rétraction rapide et contrôlée de la lame
- Portée de ruban jusqu'à 4.5 mètres
- Impression double face avec échelle verticale et horizontale pour des mesures polyvalentes
- Echelle d'architecture pour mesurer des dessins à l'échelle, tels que des plans
- Longueurs disponibles: 5 m, 8 m, 10 m





Article Number	4932498763
Conditionné par	1
Largeur du ruban (mm)	33
Longueur (m)	5