M18 BLIDR-OX

M18™ BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS ¼"HEX

- La visseuse à chocs brushless ne mesure que 112mm de longueur, ce qui la rend idéal pour travailler dans des espaces restreints .
- La technologie de moteur brushless délivre un couple de 190 Nm, une vitesse de 3600 tr/min et 4900 cps/min .
- 3 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de passer à trois réglages différents de vitesse et de couple pour maximiser la polyvalence de l'application
- Insertion d'embout à une main avec verrouillage de rétention, pour un changement plus rapide et plus facile des embouts.
- Boîte de vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Clip ceinture métal réversible - rapide et pratique
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Vitesse à vide (tr/min)	1,250/ 2,400/ 3,600
Cadence de frappe (Cps/min)	2,500/ 4,700/ 4,900
Réception	¼" Hex
Couple max (Nm)	190
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.3 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933492842