



OBSOLETE: DC Motor Speed Controller - DC506/507/508 Series | #508-00-20-00

☰ [查看系列页面](#)



当地厂商

派克汉尼汾总部 (上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000



Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

立即获取您的派克帐户!

👉 分享/通过电子邮件发送

无论是购物偏好还是应用小程序, 创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

技术规格:

立即注册

输出电流额定值:

12A

品牌:

Parker

产品类型:

直流伺服驱动器

传动轴类型:

单轴技术

产品序列:

DC50n

输入电压:

1*110VAC

1*230VAC

持续输出电流额定值:

12A

输出功率:

1.0 - 2.0 HP

兼容电机类型:

有刷直流伺服

兼容回馈设备:

电枢电压反馈

测速发电机反馈

控制模式:

非再生型

通讯接口:

无

工作温度:

0 - 45 °C, 32 - 113 °F

工作高度:

最高1000m ASL (超过1000m则降容)

过载额定值:

-

符合规格:

CE (EMC & LVD)

通过UL列出

通过cUL列出

