

S.HLA - Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2"

Description

- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs
- Présentation : chromée brillante

Normes & certifications : DIN 3124, ISO 1711-1, ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, NF ISO 2725-1

Période de garantie : Garantie à vie de l'outil (échange)



Références disponibles

S.12HLA	[S.12HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 12 mm
S.13HLA	[S.13HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 13 mm
S.14HLA	[S.14HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 14 mm
S.15HLA	[S.15HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 15 mm
S.16HLA	[S.16HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 16 mm
S.17HLA	[S.17HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 17 mm
S.18HLA	[S.18HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 18 mm
S.19HLA	[S.19HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 19 mm
S.21HLA	[S.21HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 21 mm
S.22HLA	[S.22HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 22 mm
S.23HLA	[S.23HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 23 mm
S.24HLA	[S.24HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 24 mm
S.26HLA	[S.26HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 26 mm
S.27HLA	[S.27HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 27 mm
S.28HLA	[S.28HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 28 mm

S.12HLA	[S.12HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 12 mm
S.29HLA	[S.29HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 29 mm
S.30HLA	[S.30HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 30 mm
S.32HLA	[S.32HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 32 mm