
Eurobox als Werkzeugkiste - 40708 - RS Code 781-1627



Eurobox als Werkzeugkiste – 40708

Die stabile und leichte Transport- und Lagerlösung mit den markant blauen Ecken, jedoch als Werkzeugkiste.

Technische Daten

Bestell-Nr.	Innenmaß L x B x H (ca. mm)	Außenmaß L x B x H (ca. mm)	Volumen (ca. l)	Gewicht (kg)
40708	750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,7

- Stabile Universalkiste aus Aluminium.
- Alu-Winkel innen für Kunststoffeinsätze (Bestell-Nr. 40624 / 40625).
- Panzerüberfalle für Bügelschloss (bis 8 mm Bügelstärke).
- Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelcken aus schlagfestem blauem Kunststoff.
- Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Solide Verarbeitung für lange Lebensdauer sowie höchste Stapel- und Traglasten bei geringem Eigengewicht.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Zusätzliche Sicherung der Verschlüsse mit Aufspringsicherungsfeder auch nachträglich möglich.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Beschlagteile aus Edelstahl.
- Profilstöße vollverschweißt.