



PRODUCT-DETAILS

E2.2N 2500 Ekip G Touch LSIG 3p WMP

E2.2N 2500 Ekip G Touch LSIG 3p WMP



概要信息	
产品型号	E2.2N 2500 Ekip G Touch LSIG 3p WMP
产品ID	1SDA072417R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644762674
目录说明	E2.2N 2500 Ekip G Touch LSIG 3p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2500 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/G/TOUCH-LSIG R 2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1902 9AKK108468A1909

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	73a3795d-3773-44fd-9c3e-18729f1cf8f4 Italy (IT)
简化的SCIP	c5ddbb1b-c57a-440d-b3b9-d44141ed28b2 Sweden (SE) 661c40dd-4c4f-4001-a891-b9cdf965966a France (FR) 073a63c1-4d9a-44f2-9036-c1f9888607d9 Poland (PL) 5b71e192-05b0-4459-9559-bbd49e36f640 Germany (DE) 7d17edbf-7e27-422e-a298-4ea4d7d4c4a4 France (FR) cf1dbb1c-5a7e-4bb7-8784-735ba4735dfa Germany (DE) 13caac63-8551-41c0-a9c8-edea5d8b9329 Sweden (SE) c7c6f870-70e5-4290-b80d-fca1c8d253d2 Hungary (HU) ac33501b-cdb1-4604-8ed9-64bae2bf1f40 Poland (PL) 7d17edbf-7e27-422e-a298-4ea4d7d4c4a4 France (FR) 15125b18-5b15-4014-9e6d-0b546e32224e Estonia (EE) cb9670cd-e655-47a7-bf5e-9129cd777e57 Spain (ES) 15125b18-5b15-4014-9e6d-0b546e32224e Estonia (EE) cb9670cd-e655-47a7-bf5e-9129cd777e57 Spain (ES) c4325dde-71c0-43d9-ba27-f690941e305a Belgium (BE) 213c0151-6755-406f-b923-b47dd9fbff45 Hungary (HU) dc64b9a0-9de6-4875-b33c-95b6bed9c46a Germany (DE) 8186da3d-6033-4db0-a953-e8675c8b8043 Denmark (DK) 5a4568bb-0e1f-404c-9449-20fe9195f508 Bulgaria (BG) 8a97522d-d158-457d-89dc-9dd36ec2a934 Germany (DE) 28499bfd-9831-423c-a33c-18f6922ddc84 Norway (NO) e143e3c7-8cb6-48c5-b04b-15fffb60b67 Belgium (BE) b501c0d6-0836-421d-98db-e06c7ac106c9 Czech Republic (CZ) 073a63c1-4d9a-44f2-9036-c1f9888607d9 Poland (PL) 3e4903c8-0018-472a-b9f8-350a5bbf10d5 Germany (DE) e143e3c7-8cb6-48c5-b04b-15fffb60b67 Belgium (BE) 8a97522d-d158-457d-89dc-9dd36ec2a934 Germany (DE) c5ddbb1b-c57a-440d-b3b9-d44141ed28b2 Sweden (SE) c894d180-fabb-4d5a-af2b-0c8bad3dded6 Finland (FI) e957b8b3-c24a-4d6b-ae3-b5e3b9c495ce Croatia (HR) 13caac63-8551-41c0-a9c8-edea5d8b9329 Sweden (SE) cf1dbb1c-5a7e-4bb7-8784-735ba4735dfa Germany (DE) c7c6f870-70e5-4290-b80d-fca1c8d253d2 Hungary (HU) 5b71e192-05b0-4459-9559-bbd49e36f640 Germany (DE) 5a4568bb-0e1f-404c-9449-20fe9195f508 Bulgaria (BG) b501c0d6-0836-421d-98db-e06c7ac106c9 Czech Republic (CZ) 661c40dd-4c4f-4001-a891-b9cdf965966a France (FR) c894d180-fabb-4d5a-af2b-0c8bad3dded6 Finland (FI) dc64b9a0-9de6-4875-b33c-95b6bed9c46a Germany (DE) 54fd84fb-ffbc-45aa-a6ca-527543957247 Portugal (PT) 4e4a67ab-feaa-4c16-bcf2-70510858b0c5 Netherlands (NL) e957b8b3-c24a-4d6b-ae3-b5e3b9c495ce Croatia (HR) 3e4903c8-0018-472a-b9f8-350a5bbf10d5 Germany (DE) 8186da3d-6033-4db0-a953-e8675c8b8043 Denmark (DK) a7559ee2-b210-4da5-964e-ee05604f5a08 Poland (PL) 28499bfd-9831-423c-a33c-18f6922ddc84 Norway (NO) 213c0151-6755-406f-b923-b47dd9fbff45 Hungary (HU) 63fcc529-2575-45e4-8d41-b41cae809998 Greece (GR) 63fcc529-2575-45e4-8d41-b41cae809998 Greece (GR) c4325dde-71c0-43d9-ba27-f690941e305a Belgium (BE) ac33501b-cdb1-4604-8ed9-64bae2bf1f40 Poland (PL) 54fd84fb-ffbc-45aa-a6ca-527543957247 Portugal (PT) 4e4a67ab-feaa-4c16-bcf2-70510858b0c5 Netherlands (NL) a7559ee2-b210-4da5-964e-ee05604f5a08 Poland (PL)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息	
当地订购代码_USCON	Z2NUELAN200A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644762674
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸	
产品净宽	317 mm
产品净高	425 mm
产品净深	383 mm
产品净重	48 kg

包装信息	
1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	515 mm
1级包装高度	610 mm
1级包装长度	515 mm
1级包装 总重	53 kg
1级包装 EAN	8015644762674

其他信息	
产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W

技术参数	
电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 8000 cycle Ue = 500 ... 690 V 7000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	20000 cycle 60 cycles per hour
极数	3P
功率损耗	550 W
额定电流 (I _n)	2500 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 66 kA (230 V AC) 66 kA (380 V AC) 66 kA (400 V AC) 66 kA (415 V AC) 66 kA (440 V AC) 66 kA (500 V AC) 66 kA (660 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
额定运行短路分断能力, 以I _{cu} 的%表示 (I _{cs})	100 %

额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 66 kA for 3 s 50 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 66 kA (415 V AC) 66 kA (440 V AC) 66 kA (500 V AC) 66 kA (525 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
额定持续电流 (I _u)	2500 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip G Touch LSIG
脱扣器类型	EL
短路性能等级	N
标准	IEC
壳架等级	E2.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）

数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5902
说明书和手册	1SDH001000R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

