





The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent. Utility model or design. For the reproduction of this document, permission is granted by the copyright holder. All rights reserved. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent. Utility model or design.

Handwritten changes are not allowed in CAD drawing!

Layoutvorschlag
recommended layout







M / scale 1:5



- Standardverpackung: Karton 084115 und Gefache 084108
packaging: cardboard box 084115 and separator 084108
- Verpackungseinheit: 25 St.
packaging unit: 25 pcs
- Fehlende Masse und Angaben siehe IEC 807-2 (DIN 41652)
Missing information and dimensions according to IEC 807-2 (DIN 41652)
- Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen
Additional indications according to production documentation
- Beschriftung nach Bedruckungsvorschrift 474238
Part marking according to specification 474238
- Kontaktoberfläche anschlussseitig: verzinkt
terminals: tin plated

Zubehör optional / accessories optional



Anschlusslänge variabel von 2-3,6 mm / terminal length from 2-3,6 mm

* Toleranz / Tolerance:

- Anschlusslänge 3,6 ±0,5 / terminal length 3,6 ±0,5
- gekürzte Anschlusslänge 2-3,2 ±0,3 / shortened length 2-3,2 ±0,3

Gewindebolzen / threaded bolt	023217	237	2,54	3,6	B#4	6,4	4,3			
	023212		2,54		BM3					
Nietmutter/ riveted nut	023236	237	2,54	3,6	NM#4	–	4,3		3,2	25
	023231		2,54		NMM3	–				
	033045		2,84		NMM3	–				
	1000030	137	2,54		NMM3	–				
Rohrniet / rivet	023192	237	2,54	3,6	ROKL	–	4,4			
Zubehör accessories	Ident.-Nr. part-no.	Anford.-stufe class	Reihen- abstand distance between rows	A* Anschluss- länge terminal length	Zubehör accessories	HS Einbaumaß Steckseite mounting height mating side	HA Einbaumaß Anschlußseite mounting height terminal side	Sonderausführung special	D Layout layout	VPE pack. unit

Dimension Nr. 1 - 50
not assigned dimension no.: 5-9, 11, 14, 18-24, 30-39, 48, 49

Replacement for drawing
number 054859 from 10.09.1996
number 054860 from 09.09.1996

b	0024-16	14.01.2019	Fuchs
Index	Modification Nr.	Date	Name

02	Artikel Nr. 1000030 neu hinzugefügt	07.07.2021	Wiederkehr
01	Datenübernahme	06.03.2019	A. Fabry
Index	Änderungschange	Datum/date	Name
Gewicht/weight:	Maßangaben in dimensions units:	mm	Veredelung/refinement:
Maßstab/scale:	2:1	Datum/date	Name
Toleranzen/tolerances	ISO 2768-mK	08.07.2014	Fuchs
Geprüft/checked:	02.10.2014	Isakmann	TMC-P 15 LP15 BA 6,7
Projection/projection	PROVERTHA®	CONNECTORS, CABLES & SOLUTIONS	Zeichnungs-Nr./drawing number
Kd.-Zy./custom-drawing:	324282	Ersatz fuer/substitute to:	Blatt/sheet
1/1			