

Kortprinter DURACARD® ID 300

Artikel nr.	891000	Antal salgsheder	1 Piece
Farve	Assorted colours	Salgshed EAN	4005546808222
Emballageenhed	stk	Emballagevægt (brutto)	4060 G
Basis EAN	4005546808222	Oprindelsesland	FR



Logoer og udmærkelser



Produkt beskrivelse

- Ready-to-use kortprinter inkl. YMCKO-farvebånd og blanke kort til 100 udprint
- Til print af plastkort i størrelsen 53,98 x 85,60 mm (ISO 7810, CR80)
- Sublimationstryk (flerfarvet), termotransfertryk (monokrom sort)
- Vandfast tryk uden ramme i fotokvalitet med max. 300 dpi-opløsning
- Nemt design og udskrivning af kortene med den gratis software DURAPRINT®
- 16 MB hukommelse (RAM)
- USB 2.0 (kompatibel med USB 1.1 og 3.0)

Produkt detaljer

Udvendig brede (mm)	276
Udvendig højde (mm)	200

Kortprinter DURACARD® ID 300

Udvendig dybde / længde	133 mm
Brand	DURABLE
Til operativsystemer	Windows / MAC / Linux
Maks. opløsning	260 x 300 dpi
Forbindelse	USB 2.0
Hukommelseskapacitet (RAM)	16 MB
Farvebånd	Farvebånd YMCKO til farveudskrivning
Trykteknologi	Sublimeringstryk / termisk overførselstryk
Bånd med RFID-kodning	Ja
Plastkort tykkelse (mm)	0,5 / 0,76
Garanti	2 år (lovpligtig garanti)
Etiket type	DURAPRINT®