

## MERKMALE

- Passend für einen Standard-XLR-Ausschnitt
- Kann von vorn oder hinten montiert werden
- Niedrige Rückseitenprofile
- Sorgt für Platz
- Metallkonstruktion für lange und zuverlässige Lebensdauer

## RJ45- Durchführungssteckverbinder Cat6 von RS Pro, FTP

RS Best.-Nr. 907-5668



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Diese RJ45-Tafeldurchführung von RS PRO ermöglicht Ihnen die Verbindung von RJ45-Typen durch eine robuste Frontplattenmontage, die entwickelt wurde, um die Unterbringung in einem Standard-XLR-Chassisformat zu ermöglichen. Dieser RJ45-Steckverbinder im XLR-Format ist für Wandstecker und Rackmontage geeignet und ein wertvolles Werkzeug für den Anschluss von kundenspezifischen Konfigurationen, die Standardverkabelung verwenden, und wird häufig in digitalen Tonstudios und Netzwerkregalen verwendet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.

Best.-Nr. [916-0243](#)  
 Best.-Nr. [916-0255](#)  
 Best.-Nr. [916-0259](#)  
 Best.-Nr. [907-5665](#)  
 Best.-Nr. [907-5668](#)  
 Best.-Nr. [907-5652](#)  
 Best.-Nr. [907-5656](#)

## Allgemeine Spezifikationen

<b>Typ</b>	Durchführungssteckverbinder
<b>Schnittstellentyp</b>	RJ45
<b>LAN-Kategorie</b>	Cat6
<b>Abschirmungstyp</b>	FTP
<b>Farbe</b>	Silber
<b>Gehäusematerial</b>	Metall
<b>Anwendung</b>	Server, professionelle Bühnenbeleuchtung, militärische Anwendungen

## Mechanische Spezifikationen

<b>Breite</b>	26mm
---------------	------

## Betriebsumgebungsspezifikationen

<b>Betriebstemperatur</b>	-10 °C bis +70 °C
---------------------------	-------------------

## Zulassungen

<b>Konformität/Zertifizierung</b>	T568A und T568B, ISO/IEC 11801 und EN50173, N50173 3. Erfüllt A, UL 94V-0,
-----------------------------------	--



