



624 00



624 02



624 27



604 76 + 605 08



604 83 + 605 09

Dimensions (voir e-catalogue)

Emb.	Réf.	Hublots à usage domestique ou tertiaire
		Diffuseur polycarbonate monté sur charnières Livré avec un embout Plexo non monté Raccordement en terminal (latéral ou par le fond) ou en passage Auto-extinguibilité 850 °C 30 sec. (norme NF EN 60695-2-1) Fixation possible avec outil type Pulsa 700 E
		Rectangulaires - Plexo - IP 54 - IK 08 - Classe II Pour balisage Ouverture réversible haut ou bas Douille montée sur réflecteur (système basculant et extractible) Socle gris
5	624 00	Avec diffuseur clair Pour lampe à culot E27 75 W maxi en incandescent ou 55 W maxi en halogène ou 17 W maxi en fluocompact
5	624 02	Avec diffuseur rouge (pour utilisation en balisage chantiers, locaux techniques, signalisation) Pour lampe à culot E27 75 W maxi en incandescent ou 55 W maxi en halogène ou 17 W maxi en fluocompact
1	624 01	Avec diffuseur clair Pour lampe à culot G23 9 W maxi en fluocompact
		Ronds - Koro - IP 54 - IK 08 Classe II Ouverture réversible droite/gauche Douille en porcelaine montée sur réflecteur (système basculant et extractible)
5	624 25	Pour lampe à culot E27 100 W maxi en incandescent ou 70 W maxi en halogène ou 20 W maxi en fluocompact
1	624 26	Pour lampe à culot G23 - 2 x 9 W maxi en fluocompact
1	624 27	Hublot rond Koro complet avec couronne de finition clipsable (réf 624 25 + 624 49)
1	624 49	Couronne de finition pour hublots ronds Couronne de finition clipsable pour hublot rond En polycarbonate

Emb.	Réf.	Hublots pour lieux publics
		Classe II Rond - Koro - IP 54 - IK 09 Classe II Résistant aux chocs et avec vis antivol Inviolabilité assurée par couronne de recouvrement Verrouillage par 2 vis spéciales nécessitant l'outil réf. 919 45 Diffuseur polycarbonate résistant aux chocs
1	624 15	Pour lampe à culot E27 100 W maxi en incandescent ou 70 W maxi en halogène ou 20 W en fluocompact Blanc

Emb.	Réf.	Accessoire
1	919 45	Outil de verrouillage (permet la manoeuvre des vis inviolables)

Emb.	Réf.	Hublots pour environnements sévères
		Hublots métal et verre Utilisation en extérieur ou intérieur A usage tertiaire ou industriel Douille B22 : pour tenue en vibration Douille E27 : standard européen Borne de mise à la terre - 3 entrées en T Pour presse-étoupe ISO 20 (fourni) Température d'utilisation : - mini : - 30 °C - maxi : + 35 °C
		Ovales - IP 55 - IK 04 Classe I Pour lampes équivalentes à 1 x 75 W maxi en incandescent ou 55 W maxi en halogène ou 17 W maxi en fluocompact
1	604 76	Avec diffuseur verre incolore Culot B22
1	604 77	Avec diffuseur verre incolore Culot E27
1	605 08	Grille de protection métallique pour réf. 604 76/77 Permet d'obtenir l'IK 07
		Ronds - IP 55 - IK 04 Classe I Pour lampes équivalentes à 1 x 100 W maxi en incandescent ou 70 W maxi en halogène ou 20 W en fluocompact
1	604 82	Avec diffuseur incolore Culot B22
1	604 83	Avec diffuseur incolore Culot E27
1	605 09	Grille de protection métallique pour réf. 604 82/83 Permet d'obtenir l'IK 07

Emb.	Réf.	Douilles patère Plexo
		IP 20 Classe II Sur boîte ronde Ø70 mm, avec 4 embouts à entrées directes pour montage droit ou incliné selon orientation du couvercle Connexion sur borne à vis Gris
10	600 52	Culot B22 - 250 V~
10	601 52	Culot E27

Calendrier de bannissement des lampes énergivores

voir p. 761

Commandes et signalisation
Programme Plexo (p. 730)