

M18 FHIWF1R-OC

M18 FUEL™ 1" BOULONNEUSE POUR RAIL AVEC FIXATION O'RING

- M18 FUEL™ 1" Boulonneuse pour rail, dotée d'un couple maximal de 2000 Nm, a la puissance nécessaire pour remplacer les solutions à essence.
- Avec un poids de seulement 6,1 kg, il permet de travailler sans fatigue, même sur de longues périodes.
- Trois réglages de vitesse différents garantissent que le travail peut toujours être effectué à la vitesse optimale.
- La fonction d'arrêt automatique intégrée dans le mode 4 évite le serrage excessif des boulons.
- Les poignées confortables recouvertes de caoutchouc offrent un contrôle ultime sur l'outil pendant le travail.
- La poignée de transport permet un transport confortable vers et depuis le chantier.
- Deux lampes LED situées à la base de l'outil garantissent une visibilité optimale des boulons, même dans les environnements sombres.
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie accrues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™



Vitesse à vide (tr/min)	1000/ 1400/ 1670/ 1670
Cadence de frappe (Cps/min)	1,750/ 2,150/ 2,500/ 2,500
Couple max (Nm)	
Couple de desserrage (Nm)	2,000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	7.8 (M18 FB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933493140