

Datenblatt:

FIX Adapter Deutschland CEE7/7 - Schweiz T12 3-polig sw

FIX Adapter Deutschland CEE7/7 - Schweiz T12, 3-polig,
Steckdoseneingang für: Schuko (CEE7/7), Ausgangsstecker:
Schweiz (Typ 12), Eingangsspannung: max. 250V, Leistung: max.
2500W, Last: max. 10A, schwarz

Artikelnummer 1409563 1
EAN 7611007787653
Einheits Nr. 672430189
Einheit BLIS
Verpackungseinheit 4
Verpackungsmasse 10.0 x 16.0 x 7.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht 0.063 Kg
Ursprungsland CN
Zolltarifnr. 85366990990



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Fixadapter
Marke	STEFFEN
Modell	Schuko (CEE 7/7) - Typ 12
Anzahl Steckdosen	1
Steckdosentyp	Schuko (CEE 7/7)
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Produktfarbe	Schwarz
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennleistung	2500 W
Steckertyp	Typ 12
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	dauerhaft und nicht mehr entfernbar
Zusatzfunktionen	mit praktischer Montagehilfe
Produkthöhe	45 mm
Produktbreite	45 mm
Produkttiefe	60 mm
Gewicht netto	0.05 Kg
Verpackungsart	Blister

