

Touch-Stift, dünn, ALU für resistiven Touchscreen mit Halteschnur. Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Touch-Stift, dünn, Aluminium, resistive Technik
Bedienelemente	
Touchbedienung	
<ul style="list-style-type: none"> Ausführung Touch Bedienhilfe (resistiv) Ausführung Touch Bedienhilfe (kapazitiv) 	<p>Ja Nein</p>
Bauform/Design	
<ul style="list-style-type: none"> standard 	Ja; für industrielle Anwendungen
Aufbauart/Montage	
Wand-/Direktmontage	Ja; mittels ca. 35 cm langen Halteschnur
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig
REACH	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
geeignet für Inneneinsatz	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Ja
Umgebungstemperatur im Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	<p>-40 °C 80 °C</p>
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	<p>-40 °C 80 °C</p>
Relative Luftfeuchte	
<ul style="list-style-type: none"> Betrieb, max. 	90 %
Mechanik/Material	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> Aluminium 	Ja; Stift eloxiert
Farbe	Aluminiumfarben
Maße	
Länge	125 mm
Durchmesser	8 mm
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	5; inkl. Halteschnur für Mobile Panel 277 10"
Sonstiges	
Handelsware	Ja; Touch-Stift, dünn, Aluminium, resistive Technik
Hersteller-Name	QUERUM products UG
Hersteller-Adresse	Wirtsstr. 23, 85110 Kipfenberg-Böhming, Deutschland
Hersteller-Kontakt	E-Mail: querumproducts@web.de
Zielgeräte	für resistive Touch-Screens

Hinweis:

Länge der Verbindungsschnur ca. 35 cm

Nutzbar in folgenden Produkten

• Produkt 1	6av2124-0*
• Produkt 2	6AV2123-2*
• Produkt 3	6AV6642-0BD01-3AX0
• Produkt 4	6AV6642-0BA01-1AX1
• Produkt 5	6AV6642-0BC01-1AX1
• Produkt 6	6AV6642-0DC01-1AX0
• Produkt 7	6AV6642-0DA01-1AX0
• Produkt 8	6AV6545-0DA10-0AX0
• Produkt 9	6AV6545-0DB10-0AX0
• Produkt 10	6AV6545-0AA15-2AX0
• Produkt 11	6AV3637-1PL00-0AX0
• Produkt 12	6AV6642-0EA01-3AX0
• Produkt 13	6AV6644-0CB01-2AX0
• Produkt 14	6AV6643-8AD10-0AA0
• Produkt 15	6AV6640-0CA01-0AX0
• Produkt 16	6AV6545-0AH10-0AX*
• Produkt 17	6AV6642-0AA11-0AX*
• Produkt 18	6AV6640-0CA01-0AX0
• Produkt 19	6AV6545-0CC10-0AX0
• Produkt 20	6AV2123-2*
• Produkt 21	6AV2124-0QC13-0AX0
• Produkt 22	6AV2124-0GC13-0AX0
• Produkt 23	6AV2143-8GB50-0AA0
• Produkt 24	6AV2143-8JB50-0AA0
• Produkt 25	6AV2143-8MB50-0AA0
• Produkt 26	6AV2125-2*
• Produkt 27	6AV2145-*
• Produkt 28	6AV6647-*
• Produkt 29	6AV2124-0UC02-0AX0
• Produkt 30	6AV2124-0XC02-0AX0

letzte Änderung:

29.07.2022 