



注記

- 1. 色 : 乳白色
- △ 材料 : 熱可塑性プラスチック

PRINT DIST
単位 : 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----|----------------|-----|--|------|--|
| LTR | 0 | 作成 (J-9606)TY | DR | T. YONEBAYASHI | CHK | | DATE | |
| 変更 (REVISION RECORD) | | DR | CHK | DATE | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------|---|------|---|----------|
| © 19 年 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中 | | © 19 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING | | AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN | |
| 総合電線断面積 (WIRE RANGE) | 被覆外径 (INSULATION DIA.) | 名称 (NAME) | | | |
| mm ² (AWG) | mm | IEC ダストカバー (プラグハウジング用) 64 極 96 極 | | | |
| 材料 (MATERIAL) | 仕上 (FINISH) | 一般公差 | SIZE | LOC | 番号 (NO.) |
| △ | | 10以下 ± 0.2 10を超え 30以下 ± 0.25 30を超え 100以下 ± 0.3 角 度 ± 3' | A3 J | | C-174376 |
| DR | DE | 尺度 (SCALE) | REV. | SHEET | |
| T. YONEBAYASHI | | NTS | 0 | 1 of 1 | |