

# ELECTRONIC SERVICE-KOFFER SECURITY 6750

Ein Service-Koffer mit der Grundausstattung an Spezialwerkzeugen für die Installation und Wartung komplexer Sicherungs- und Alarmanlagen

Die kompakte Form und die strukturierte Oberfläche geben dem Koffer eine hohe Stabilität und verleihen ihm sein unverkennbares Design. Die Verwendung von X-ABS-Kunststoff mit einer extrem rutsch- und kratzfesten Laminierung machen den Koffer widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse.

Der ergonomisch geformte Griff und die Rasterschaniere mit Kofferdeckel-Arretierung runden das Bild eines hochfunktionalen und modernen Werkzeugkoffers ab. Die herausnehmbaren Werkzeugtafeln aus ConPearl® mit aufgenähten Kunstledertaschen sind robust, abwaschbar und austauschbar. Der aus Kunststoff bestehende 60mm hohe Kofferboden ist mit herausnehmbaren Zwischenwänden unterteilt.

Werkzeugsortiment 6750 besteht aus den folgenden 64 Werkzeugen:

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Nr.	Beschreibung der Einzelteile
2-265	2 Prüfspitzen, rot und schwarz, besonders dünn, spitz und biegsam, Klinge aus 1 mm Stahldraht	14-683 VDE	Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 2, VDE, Klingenlänge 100 mm
2-701	LSA-Plus Anlegewerkzeug zum löten-, schraub- und abisolierfreiem Anschließen der Drähte und gleichzeitigem Abschneiden der Restlängen	14-684 VDE	Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 3, VDE, Klingenlänge 150 mm
2-705	Berührungsloser Spannungsprüfer VOLTtester	5-505	Abisoliermesser, mit Hakenklinge, für Kabel Ø 4 - 28 mm
3-112-2	Seitenschneider, 120 mm, für weichen Draht bis 1,0 mm, mit abgerundetem Zangenkopf, ohne Schneidwate, Doppelblattfeder, verchromt, mit Tauchisolation	5-515	Allround-Messer
3-0611	Crimpzange für BNC- und TNC-Koaxialsteckverbinder	5-531	Automatische Abisolierzange Super, für alle flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6,0 mm <sup>2</sup> , einstellbarer Längenanschlag von 5 - 12 mm, integrierter Seitenschneider bis max. Ø 2 mm
13-906 VDE	Seitenschneider, 160 mm, für Stahldraht bis 1,6 mm Ø, verchromt, mit VDE-Sicherheitsisolation	5-535	Coaxial-Abisolierer f. Coaxial-Kabel Ø 4,8 - 7,5 mm
13-915 VDE	Telefonzange, 160 mm, verchromt, mit VDE-Sicherheitsisolation	6-103	Steckschlüssel, mit Spezial-Vierkant-BERNSTEIN-Heft, Klinge aus CV, verchromt, SW 4,5 mm
13-927 VDE	Flachzange, 160 mm, mit langen Backen, verchromt, mit VDE-Sicherheitsisolation	6-104	Steckschlüssel, wie vor, SW 5,0 mm
13-936 VDE	Kombinationszange, 160 mm, verchromt, mit VDE-Sicherheitsisolation	6-105	Steckschlüssel, wie vor, SW 5,5 mm
4-431	Festhalteschraubendreher, zum Einführen und Anziehen von Schlitzschrauben, Klinge aus CV, brüniert, isoliert, Klinge 100 x 3,0 mm	6-600	Gabelringschlüssel, 7-teiliger Satz, CV, verchromt, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0, 11,0, 13,0 mm
4-437	Festhalteschraubendreher, zum Einführen und Anziehen von Kreuzschlitzschrauben Gr. 1, Klinge aus CV, brüniert, isoliert	6-880	Sechskant-Stiftschlüssel, 8-teiliger Satz im Etui, 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
14-651 VDE	Schraubendreher, mit VDE-Isolation, Klinge 75 x 2,5 mm	6-950	Sechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, 8-teiliger Satz, im Etui, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 mm
14-652 VDE	Schraubendreher, mit VDE-Isolation, Klinge 100 x 3,5 mm	6-995	TORX-Stiftschlüssel mit Loch, 8-teiliger Satz in Kunststoffbox, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
14-653 VDE	Schraubendreher, mit VDE-Isolation, Klinge 100 x 4,0 mm	7-716	Schlosserhammer nach DIN 1041, 300 g
14-681 VDE	Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 0, VDE, Klingenlänge 60 mm	7-425	Staubpinsel
14-682 VDE	Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 1, VDE, Klingenlänge 80 mm	7-506	Rollbandmaß, 2 m
		7-535	Wasserwaage, 225 mm lang
		7-616	PUK-Säge, mit umklappbarem Griff, im Etui
		8-375	ERSA Gas-LötKolben, Independent 75
		8-385	ERSA Entlötgerät OVAC X



Außenmaße: 450 x 340 x 190 mm  
 Gewicht ohne Werkzeuge: ca. 4,500 kg  
 Gewicht mit Werkzeugen: ca. 8,800 kg

- 6750 **BERNSTEIN SECURITY** mit Werkzeugsortiment
- 6755 **BERNSTEIN SECURITY** ohne Werkzeuge

