



metra

CLIENTE **METRA**




N°DISEGNO **012-22153**

RIFER.CLIENTE

CATALOGO **I 5303**

PERIMETRO EST.	1231 mm	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	SCALA	LEGA	DIAM.CONT.
PERIMETRO INT.	1064 mm	10/03/93	Temponi		1:1 5:1	uni3569	
FACCE IN VISTA	1064 mm		MODIFICHE			DATA	RAPP.ESTR.
PARTE OX	1064 mm	Jx					INDICE PROD.
AREA	3451 mm <sup>2</sup>	Wx					LUCI
PESO	9.318 Kg/ml	Jy					
LE FACCE IN VISTA SONO INDICATE CON UN TRATTEGGIO - - - - -		Wy					

TOLLERANZE SPESORE -S- mm		TOLLERANZE DIMENSIONI -D- mm		
1 < S < 3 + 0,15	18 < S < 30 + 0,40	1 < D < 6 + 0,15	30 < D < 50 + 0,45	130 < D < 180 + 1,35
3 < S < 6 + 0,25	30 < S < 50 + 0,50	6 < D < 12 + 0,20	50 < D < 70 + 0,65	180 < D < 250 + 1,80
6 < S < 10 + 0,30	<b>SPIGOLI R=0,2</b>	12 < D < 20 + 0,30	70 < D < 100 + 0,85	<b>TOLL.UNI 3879</b>
10 < S < 18 + 0,35		20 < D < 30 + 0,35	100 < D < 130 + 1,10	



ne trasmesso anche parzialmente a terzi senza Ns. autorizzazione

Questo disegno e' di Ns. proprieta' e non puo' essere riprodotto