



Scheda Tecnica

VETRO INATTINICO

DESCRIZIONE:

Lastrine piane in vetro minerale verde.

Proprietà ottiche (effetto sferico, prismatico, astigmatico e diffusione della luce) corrispondenti alla classe ottica 1.
Assorbimento della luce, dei raggi infrarossi ed ultravioletti conforme ai requisiti richiesti dalla norma EN 169.

Resistenza meccanica a carico applicato di 100 N.

Otticamente neutre ed utilizzabili anche abbinate a lenti a contatto correttive.

Nota informativa allegata al prodotto.

IMPIEGO ARTICOLO:

Per la protezione dalle radiazioni ottiche derivanti da processi di saldatura ad arco elettrico.

NORME APPLICATE:

EN 166 – Protezione personale degli occhi

EN 169 - Filtri per la saldatura e tecniche connesse – Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate.

Certificazione CE.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Dimensioni disponibili : 75x98 / 90x110 / 50x105 / 51x108 / 83x108 / 60x110

Tonalità disponibili : Livello di protezione DIN 9 – 10 – 11 – 12 – 13 - 14

CONFEZIONI:

100 pzi

La presente nota tecnica è al meglio delle nostre più recenti conoscenze, tuttavia anche a causa delle diversità delle condizioni d'impiego, non impegna in alcun modo la responsabilità della nostra società. I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.