

## Han® S 200 FC CRT 16 mm<sup>2</sup> w. rubb. sleeve



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 93 000 6261
规格	Han® S 200 FC CRT 16 mm <sup>2</sup> w. rubb. sleeve
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09930006261">https://harting.com/09930006261</a>

### 标识

类别	插针
系列	Han® S
标识	Han® S 200
插针类型	压接针
插针端子介绍	母针 包括橡胶套

### 版本

接线方式	压接针
制造过程	车削针

### 技术参数

导体截面积	16 mm <sup>2</sup>
导体截面积 [AWG]	AWG 6
额定电流	≤200 A
接触电阻	≤0.3 mΩ
剥线长度	22 mm

### 材料特性

材料 ( 插针 )	铜合金
表面 ( 插针 )	镀银
材料 ( 附件 )	热塑性聚氨酯 (TPU)

## 规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
----	--------------------------

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	41.7 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140188778
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522