

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Presszange



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212732>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für nicht isolierte Rohrkabelschuhe, 10 - 70 mm², Indent-Crimp

Ihre Vorteile

- Entriegelbare Zwangssperre
- Ergonomisch geformte Griffe gewährleisten einen optimalen Halt und unterstützen ein ermüdungsarmes Arbeiten
- Presszange für nicht isolierte Rohrkabelschuhe
- Kompakte und leichte Bauweise

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212732
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3133
GTIN	4046356857918
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3.073,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3.073,3 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Indent-Crimp
Produkteigenschaft	Asymmetrische Crimpeinsätze für Rohrkabelschuhe (KSF, KRF, KSD, KRD)
	Hohes Übersetzungsverhältnis
	Zweihandbedienung
	Mit Zwangssperre

Crimpstelle 1

Querschnitt max.	10 mm ²
AWG max	8

Crimpstelle 2

Querschnitt max.	16 mm ²
AWG max	6

Crimpstelle 3

Querschnitt max.	25 mm ²
AWG max	3

Crimpstelle 4

Querschnitt max.	35 mm ²
AWG max	2

Crimpstelle 5

Querschnitt max.	50 mm ²
AWG max	0

Crimpstelle 6

Querschnitt max.	70 mm ²
AWG max	00

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	10 mm ² ... 70 mm ²
------------------------------	---

Maße

Breite	44 mm
--------	-------

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Presszange



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212732>

Höhe	80 mm
Länge	492 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Presszange



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212732>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212732>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Presszange



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212732>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Presszange



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212732>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de