



Utensili a percussione

Per martelli perforatori e percussori pesanti


La Bosch ha sviluppato, adattandolo alla potenza dei martelli perforatori pesanti, un programma completo di utensili a percussione che, dallo scalpello a denti fino allo speciale scalpello per scanalature, comprendono tutto quello che è necessario per essere pronti a risolvere i più gravosi compiti di demolizione e di ristrutturazione. Il know-how Bosch per un lavoro più facile e per risultati più rapidi.



Attacco Bosch SDS-max per un impiego continuo in situazioni operative difficili e per un rapido cambio dell'utensile.




Attacco Scanalato Grande per martelli perforatori.



Attacco esagonale da 19 mm

Attacco SDS-max



Lunghezza totale mm

Larghezza scalpello mm

Tipi di confezione

Confezioni da

Spazio in confezione da

Costo di produzione

Costo EAN

Prezzo di listino in Euro



Scalpello a punta

Il codice di ordinazione 2 608 690 059 è uno scalpello RTec.

RTec
RTec

280		18	1	5	1 618 600 023	047272	14,80
400		7	10	1	2 608 690 060	280259	148,50
400		18	1	5	2 608 690 059	280242	16,50
600		18	1	5	1 618 600 012	022118	26,90



Scalpello piatto

Il codice di ordinazione 2 608 690 061 è uno scalpello RTec.

RTec
RTec

280	25,0	18	1	5	1 618 600 210	047296	15,00
400	25,0	18	1	5	2 608 690 061	280266	16,50
400	25,0	7	10	1	2 608 690 062	280273	148,50
600	25,0	18	1	5	1 618 600 203	022132	26,90



Scalpello a spatola

400	50,0	18	1	5	1 618 601 006	022149	34,70
300	80,0	18	1	5	1 618 601 008	033398	46,40



Scalpello per canali

300	32,0	18	1	1	1 618 601 102	022170	46,40
-----	------	----	---	---	---------------	--------	-------



Scalpello a spatola larga

350	115,0	18	1	1	1 618 601 007	022156	76,30
-----	-------	----	---	---	---------------	--------	-------



Scalpello per scanalature

300	26,0	18	1	1	1 618 601 101	022163	36,40
-----	------	----	---	---	---------------	--------	-------



Scalpello a denti

300	32,0	18	1	1	1 618 601 302	022194	37,90
-----	------	----	---	---	---------------	--------	-------



Scalpello per malta

300	10,0	18	1	1	1 618 601 303	034241	36,40
-----	------	----	---	---	---------------	--------	-------



Scalpello per fessure

300	50,0	18	1	1	1 618 601 018	052962	62,30
300	80,0	18	1	1	1 618 601 019	052979	62,30




Scalpello per fughe in metallo duro

280	38,0	18	1	1	2 607 990 010	058414	111,10
-----	------	----	---	---	---------------	--------	--------

Utensili a percussione

Per martelli perforatori e percussori pesanti

Attacco SDS-max



Spessore SDS-max	Spessore scalpello max	Tipi di confezione	Confezione da	Spessore in confezione da	Confezione di	Confezione EAN	Prezzo di listino in Euro s/IVA
------------------	------------------------	--------------------	---------------	---------------------------	---------------	----------------	---------------------------------



Scalpello per scanalature							
380	35,0	18	1	1	2 608 690 000	069380	104,20



Scalpello a vanghetta							
400	110,0	18	1	1	1 618 601 017	049283	94,00



Scalpello per asfalto							
400	90,0	18	1	1	2 608 690 003	079761	85,40




Piantapicchetti							
260	16,5	18	1	1	2 608 690 005	079785	70,90
260	13,0	18	1	1	2 608 690 004	079778	65,50



Portautensili per bocciarde e costipatori							
220		18	1	1	1 618 609 003	022200	40,50

Attacco Scanalato Grande Ø 17 mm



Scalpello a punta							
400		20	1	5	1 618 630 002	029063	18,60



Scalpello piatto							
400	22	20	1	5	1 618 630 003	029070	18,60



Scalpello a spatola							
300	80	20	1	1	1 618 631 004	029278	42,10
400	50	20	1	1	1 618 630 007	029117	29,20

Attacco esagonale da 19 mm



Scalpello a punta							
300		20	1	1	1 618 630 000	029049	17,90
400		20	1	1	1 618 630 001	029056	20,00
600		20	1	1	1 618 630 012	029162	25,30



Scalpello piatto							
300	25	20	1	1	1 618 630 200	029193	15,80
400	25	20	1	1	1 618 630 201	029209	20,00
600	25	20	1	1	1 618 630 202	029216	23,20



Scalpello a spatola							
300	60	20	1	1	1 618 631 002	029254	41,70
450	60	20	1	1	1 618 631 001	029247	41,70