

# VARIO® LINEA Anschließbar

## Überspannungsschutz Optik 5-fach plus

Für den Anschluss einer individuellen Zuleitung

- ✓ Robustes Kunststoffprofil, grau
- ✓ Eingebaute Schutzkontaktsteckdosen (90° gedreht), rund
- ✓ Abstände der Steckdosen: 64 mm
- ✓ Ohne Zuleitung
- ✓ Einfacher Schraubanschluss
- ✓ Geräumiger Anschlussraum, Leitungseinführung (Ø 10 mm)
- ✓ Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- ✓ Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit

### Technische Daten

- Nennspannung  $a_c U_c$ : 230 V~
- Nennstrom (-Leistung): 16 A (3600 W)
- Höchste Dauerspannung  $a_c U_c$ : 255 V~
- $U_{oc}$ : 5000 V
- Schutzpegel  $U_p$ : L-N < 1,0kV  
L/N-PE < 1,5kV
- $I_{max}$  (8/20) 6,5 kA
- Feinsicherung: T6,3AH/250 V
- SPD nach EN 61643-11 Typ3
- Mit Schutzkontakt-Winkelstecker
- 2-poliger, beleuchteter Schalter
- Eigenverbrauch: < 0,5 W

Abmaße: 462 x 74 x 47 mm (L x B x H)  
EAN: 4012096029038  
VPE: 10  
Artikelnr.: 0205r10052300



**VARIO**  
LINEA

Technische Änderungen vorbehalten.  
Sonderausführungen auf Anfrage.

Rev. Datum: 08/2014