

		RS20/63 Serie - Installationsschütze										
RS Bestellnummer	Serie	Bezeichnung	Anschluss	Spulenspannung	Nennstrom thermisch AC1	Motorlast AC2, AC3	Kontakte	Breite (mm)	Passender Hilfskontaktblock	Passender Entstörbauteil		
2778514	RS20	Installationsschütz, brummarm, 2-polig 20A 230VAC	Schraubklemmen	230 VAC	20 A	1,1 kW	2 Schließer	17,5 mm	-	277-8528		
2778515	RS20VM	Installationsschütz, brummfrei, 2-polig 20A 230VAC/DC		230 VAC/DC					-	nicht notwendig		
2778516	RS25	Installationsschütz, brummarm, 2-polig 25A 230VAC		230 VAC	25 A	4 KW			277-8529	277-8528		
2778517	RS25VM	Installationsschütz, brummfrei, 2-polig 25A 230VAC/DC		230 VAC/DC					277-8530	nicht notwendig		
2778518	RS25	Installationsschütz, brummarm, 4-polig 25A 230VAC		230 VAC		4 Schließer	35 mm	277-8529	277-8528			
2778520	RS25VM	Installationsschütz, brummfrei, 4-polig 25A 230VAC/DC		230 VAC/DC				277-8530	nicht notwendig			
2778521	RS40	Installationsschütz, brummarm, 4-polig 40A 230VAC		230 VAC	40 A		12,5 kW	53,8mm	277-8529	277-8528		
2778522	RS63	Installationsschütz, brummarm, 4-polig 63A 230VAC		230 VAC	63 A		15kW					
		RS20/63 Serie - Zubehör										
RS Bestellnummer		Bezeichnung	Anschluss		Nennstrom AC15 / 230V	Nennstrom AC15 / 400V	Kontakte	Breite (mm)	Passt zu Schütz- Serie			
2778529		Hilfskontaktblock für brummarme 25/40/63A- Installationschütze AC-Typen	Schraubklemmen		3 A	2 A	1 Schließer + 1 Öffner	8,75 mm	RS25/RS40/RS63			
2778530		Hilfskontaktblock für brummfreie 25A- Installationschütze AC/DC-Typen							RS25VM			
		RS20/63 Serie - Zubehör										
RS Bestellnummer		Bezeichnung	Details						Passt zu Schütz- Serie			
2778528		Entstörbauteil für brummarme Installationsschütze RS20 bis RS63	RC-Kombination 220nF / 100 Ohm						RS20/RS25/ RS40/RS63			