

Rail avec oblongs trou de serrure R21S 3000 E15 chem. de câb. fils Cablofil - fix. plaf. en balancelle ou pendard charges lourdes - GS



REF. 3 421 80

R21

LEGRAND CABLE
MANAGEMENT

28,78 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Rail avec oblongs trou de serrure R21S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 1,5mm et longueur 3m - finition GS

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Trous de serrure (pas optimisé - 50 mm et plusieurs diamètres de visserie possibles)
- Accepte différent type de console
- Aide à la découpe grâce au marquage sur le produit

Les + installation

Installation rapide grâce aux trous qui permettent de fixer le rail sur un mur ou au sol ou au plafond

Les + utilisation

Le rail peut être utiliser dans tous les chantier tertiaire et industriel

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d'acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire. Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	3000 mm	Débrochable	Non
Largeur	41 mm	Charge maximum supportée	0.05 kN
Hauteur	21 mm	Maintien de fonction en cas d'incendie	Oui
Largeur de rainure	22 mm	Matériau	Acier
Epaisseur de matériau	1.5 mm	Qualité du matériau	Autre
Forme de profilé	Profilé en C	Type de traitement de la surface	Galvanisé en continu
Modèle	Profil simple	Température d'utilisation /d'installation	-20-120 °C
Type de perforation	Dos perforé	Température de stockage	-20-120 °C
Largeur de trou	13 mm	Sans halogène	Oui
Avec denture	Non	EAN/Gencode	3414970644749

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.