

Datenblatt:

**Mehrfachadapter MANTA 2+1xT13 drehbar
320° sw**

Der Mehrfachadapter überzeugt durch seine schlanke Linie und sein modernes Design. Der Adapter ist mit zwei Front und einer nach unten gerichtet Steckdosen ausgestattet. Der Stecker lässt sich 320° drehen und ermöglicht somit ein müheloses Einstecken. Der Steckdosen-Kinderschutz schützt zudem vor Stromunfällen.



Artikelnummer	14 97 1131
EAN	7611007146948 
Einheits Nr.	672033116
Einheit	STK
Verpackungseinheit	5
Verpackungsmasse	5.0 x 9.0 x 6.5 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.080 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	85366990

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Mehrfachadapter
Marke	STEFFEN
Modell	Manta
Anzahl Steckdosen	3
Steckdosentyp	Typ 13
Erhöhter Berührungsschutz	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennleistung	2500 W
Steckertyp	Typ 12 (320° drehbar)
Schalter	Nein
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Zusatzfunktionen	Stecker bis zu 320° drehbar
Produkthöhe	90 mm
Produktbreite	50 mm
Produkttiefe	65 mm
Gewicht netto	0.080 Kg
Verpackungsart	offen

