

特点

- 英式接地连接插头 - 设计用于安装英式标准电源插头插座
- 易于连接到电源接地，用于操作人员和 EPA 的其他元件
- 用于工厂和现场
- 由 ABS 模制而成

RS Pro 接地线螺柱、带 10 mm 螺柱

RS 库存号： 392-157



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 系列的 ESD 接地配件，包括连接插头、接线盒、连接支架和电线，以及更多有助于消除静电放电的设备，这些静电可能会对静电敏感元件或设备造成危险。接地联结点 (EBP) 插头设计用于在 ESD 保护区域 (EPA) 中使用保护接地提供通用接地点。插头可安装到电源插座中，仅与接地导线连接。带电引脚和中性引脚采用模制绝缘塑料引脚代替，以便在插座中实现正向定位。插头前面的连接器可通过接地线连接到 EPA 的各种元件。

[392-157](#) - 英式抗静电接地连接插头

[287-7537](#) - 英式接地连接插头， 1x10 mm 螺柱

[298-3890](#) - 英式接地插头， 1x10mm 螺柱 2 x 香蕉插座

[298-3884](#) - 英式接地连接插头， 2x2BA 接线柱

[298-3878](#) - 英式接地联结插头， 3x10 mm 螺柱

一般规格

附件类型	接地点
连接器类型	10 mm 螺柱
插头类型	英国
符合 en 61340-5-1	是的
包括缆线	是的
颜色	黄色、
应用	ESD 接地配件是工作场所安全系统的一部分，用于监控和/或消除可能对电脑硬盘等电子元件构成危险的静电积聚或放电。接地联结插头 (也称为接地插头) 设计用于安全，轻松地为 ESD 保护区域 (EPA) 内的 ESD 产品和 ESD 测试设备创建有效的 ESD 接地点。

电气规格

导线电阻	1MΩ
------	-----

机械规格

螺柱尺寸	10mm
尺寸	51mm x 49mm x 31mm
重量	36g

认证

合规性 / 认证	esd s20.20 和 en 61340-5-1 esd
----------	-------------------------------

