



Composition Maintenance Bâtiment 119 outils en modules ABS

CPP-119M

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2023-10-25 18:35:12



**DESCRIPTION****Composition Maintenance Bâtiment 119 outils en modules ABS**

Composition idéale pour les travaux de maintenance dans le milieu du bâtiment. Pour toutes les interventions sur les appareils mécaniques ou électriques.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	COMPOSITION MAINTENANCE BATIMENT EN MODULE ABS
Référence commerciale	CPP-119M
Poids (kg)	12.5
Garantie	O Garantie SAM OUTIL

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2023-10-25 18:35:12



Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

Composition

	x 1	Module ABS 1/3 de 10 outils à frapper M1-10M Ref : M1-10M
	x 1	Marteaux rivoir SAMSOPLUS® manche trimatière 310-...TM Ref : 310-32TM
	x 1	Massettes à embouts interchangeables 320-...D Ref : 320-32D
	x 1	Pointeaux 8N-...A Ref : 8N-3A
	x 1	Burin de carrossier 1-... Ref : 1B
	x 1	Bédanes à profil constant 4-...-A Ref : 4-200-A
	x 5	Chasse-goupilles longs 7-...A Ref : 7-25A - 7-35A - 7-50A - 7-70A - 7-90A
	x 1	Module ABS 1/3 de 12 clés mixtes 7 à 19 mm 50N-J12M Ref : 50N-J12M
	x 12	Clés mixtes en mm 50N-... Ref : 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
	x 1	Module ABS 1/3 vide pour clés mixtes plates MOD-2 Ref : MOD-2
	x 1	Module ABS 1/3 de 4 pinces chromées polies P13-J4M Ref : P13-J4M

SAM Outilage

10 rue Camille de Rochetaillé
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2023-10-25 18:35:12





x 1



x 1

Pince multiprise à branches superposées chromée polie
209-25B



x 1

Pince-étau grande capacité
212-22



x 1

Pinces universelles chromées polies
204-...G
Ref : 204-16G



x 1

Pinces coupantes diagonales chromées polies
232-...G
Ref : 232-16G

x 1

Module ABS 2/3 outils de sciage
690-J5M

Ref : 690-J5M



x 1

Pointe à tracer double pointe
665-1



x 1

Règlets flexibles
781-...
Ref : 781-3



x 1

Mesures courtes boîtier bi-matière
UB-...
Ref : UB-216



x 1

Scie à métaux Samsocut® à tension par levier
791



x 10

Lames de scie à métaux HSS bi-métal OPTICUT
691-...A
Ref : 691-E10A



x 1

Set de clés mâles + Divers

62-R11

Ref : 62-R11



x 9

Râtelier de 9 clés mâles 6 pans à tête sphérique en mm
67-AR9A



x 1

Cutter lame auto-rétractable
378-40



x 1

Clés à molette chromées satinées
54-C...
Ref : 54-C10

	x 1	Cisaille universelle à main 331-16 Ref : 331-16
	x 1	Jeu de 10 tournevis S1 fente Phillips® et Pozidriv® T-PPZJ10 Ref : T-PPZJ10
	x 1	 Tournevis S1 Fente électrique tom pouce lame ronde T-...E_Tom_pouce Ref : 4x35
	x 2	 Tournevis S1 Fente électrique lame ronde T-...E Ref : 4x100 - 5,5x150
	x 2	 Tournevis S1 Fente mécanicien lame ronde T-...M Ref : 6,5x150 - 8x150
	x 1	 Tournevis S1 Phillips® tom pouce lame ronde T-...P_Tom_pouce Ref : 2x35
	x 2	 Tournevis S1 Phillips® lame ronde T-...P Ref : 1x100 - 2x125
	x 2	 Tournevis S1 Pozidriv® lame ronde T-...PZ Ref : 1x100 - 2x125
	x 1	Pince à sertir 241-42 Ref : 241-42
	x 1	Module ABS 1/3 de 6 tournevis isoles 1000V ZTB-PJ6M
	x 5	 Tournevis SAMSOFORCE fente électrique isolés 1000V ZTB-...E Ref : 3x100 - 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 -
	x 2	 Tournevis SAMSOFORCE Phillips® isolés 1000V ZTB-...P Ref : N°1 - N°2
	x 1	Pince à dénuder chromée polie à ressort d'ouverture 240-R16G Ref : 240-R16G
	x 1	Pince coupante diagonale électrique avec ressort chromée polie 234-R16G Ref : 234-R16G

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillé
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



	x 1	Pinces universelles chromées polies avec ressort d'ouverture 204-R...G Ref : 204-R18G
	x 1	Tournevis contrôleur 268... Ref : 268-5MT
	x 1	Pince bec plat avec ressort chromée polie 236-R16G Ref : 236-R16G
	x 1	Pince à bec demi-rond coudé avec ressort chromée polie 239-R20G Ref : 239-R20G
	x 1	Pince à bec demi-rond droit avec ressort chromée polie 237-R20G Ref : 237-R20G
	x 1	Coffret de douilles et accessoires - POCKET LIGHT 1/4 73-R39 Ref : 73-R39Z
	x 11	Douilles 1/4" courtes 6 pans en mm R...Douilles_1/4_MM Ref : 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
	x 1	Cliquet 1/4" à inversion centrale R-150B
	x 1	Cardan 1/4" R-240
	x 2	Rallonges 1/4" droites R-21... Ref : R-210 - R-211
	x 1	Poignée 1/4" coulissante R-120
	x 1	Douille porte-embouts 1/4" RD-1
	x 3	Boîte de 5 embouts 1/4" standard fente E-114-F... Ref : 4,5 - 6,5 - 8 mm
	x 3	Boîte de 5 embouts 1/4" standard Phillips E-114-PH... Ref : N° 1 - N° 2 - N° 3

	x 3	Boîte de 5 embouts 1/4" standard Pozidriv E-114-PZ... Ref : N° 1 - N° 2 - N° 3
	x 5	Boîte de 5 embouts 1/4" standard 6 pans E-114-H... Ref : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
	x 7	Boîte de 5 embouts 1/4" standard Resistorx E-114-R... Ref : 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
	x 1	Rallonge 1/4" emmarchée R-225C
	x 1	Multimètre numérique FL-2010N Ref : FL-2010N
	x 1	Pince à dénuder automatique 241-15 Ref : 241-15
	x 1	Marteaux électricien SAMSOPLUS® manche trimatière 312-...TM Ref : 312-18TM
	x 1	Fers à souder 30 à 55 w 1302-...N Ref : 1302-5N
	x 1	Pieds à coulisse électronique numérique 710-P... Ref : 710-P6
	x 1	Coupe-câbles à encoche 324-...G Ref : 324-17G
	x 1	Clés serre-tubes type "Stillson" 632-... Ref : 632-18