

Name und Sitz des Genehmigungs-Innehmers / Name and registered seat of the Licence holder
acm-papst Muldingen GmbH & Co.KG, Bachmühle 2, 74673 Muldingen

Aktenzeichen / File ref.
774900-2611-0011 / 37925 / FG21 / KRH

letzte Änderung / updated / Datum / Date
2004-06-22 1986 07-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 1166.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 1166.

Einbauventilator, allgemein *Fan for building-in, miscellaneous*

Typ(en) / Type(s):

- A) W2S 130-AA03-..
- B) A2S 130-AA03-..
- C) W2S 130-BM03-..
- D) W2E 143-AB15-..
- E) W2E 143-AB09-..
- F) W2E 143-AA09-..
- G) W2F 143-AA15-..

. ; Weitere firmeninterne Kennzeichnungen von Varianten, die die mechanischen und elektrischen Eigenschaften nicht berühren.

. ; Further internal company references of variants, which do not touch to the mechanical and electrical characteristics.

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 230 V, 50/60 Hz
Für / for B), C), E), F)

AC 115 V, 50/60 Hz
Für / for D), G)

AC 230 V, 50/60 Hz acer/or
AC 115 V, 50/60 Hz
Für / for A)

Bemessungsaufnahme
Rated power input

45/39 W
Für / for B)

47/46 W
Für / for C)

26/33 W
Für / for D)

24/30 W
Für / for E)

24/28 W
Für / for F), G)

45/39 W acer/or 40 W
Für / for A)

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3