

特点

- 提供各种螺纹尺寸，包括 M3、M4、M5、M6 和 M8
- 由不锈钢制成
- 经济实惠

RS M4 Pro 6mm 内六角平头定位螺钉 不锈钢

RS 号: 187-0715



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 六角平头螺钉系列在机器维修和固定应用中非常实用。平头螺钉没有头部（也称为无头螺钉或盲螺钉），它只是螺纹紧固件，用于将一个物体固定到另一物体内。它们通常用于不希望头部伸出的，或从材料顶部稍微埋头一点的狭窄区域，这样就不会有任何东西撞击到它并干扰应用程序的操作。使用 Allen 扳手或六角扳手拧紧或松开它们。

此系列包括：

- 187-0670 m3 x 3mm
- 187-0686 m3 x 6mm
- 187-0692 m3 x 10mm
- 187-0709 M4 x 4mm
- 187-0715 M4 x 6mm
- 187-0721 M4 x 12mm
- 187-0737 M5 x 5mm
- 187-0743 M5 x 8mm
- 187-0759 M5 x 10mm
- 187-0765 M5 x 12mm
- 187-0771 M6 x 6mm
- 187-0793 M6 x 8mm
- 187-0800 M6 x 12mm
- 187-0816 M6 x 16mm
- 187-0822 M8 x 8mm
- 187-0838 M8 x 12mm
- 187-0850 M8 x 16mm

一般规格

螺纹尺寸	M4
材料	不锈钢
表面	普通
螺钉类型	固定螺丝
头部形状	六角套筒套件
驱动器类型	六路
防腐蚀	是的
应用	紧固件和固定件；机器工具和维修；安全防护；电子应用；汽车行业

机械规格

长度	6mm
不锈钢类型	316 A4

认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------



RS Stock No.	Size	Length
1870670	M3	3mm
1870686	M3	6mm
1870692	M3	10mm
1870709	M4	4mm
1870715	M4	6mm
1870737	M5	5mm
1870771	M6	6mm
1870793	M6	8mm