



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony P6
Produkt- oder Komponententyp	Touchscreen-Bildschirm

Zusatzmerkmale

Displaygröße	15 Zoll
Seitenverhältnis	4:3
Anzeigefarbe	16 Millionen Farben
Pixelauflösung	1024 x 768
Einschaltstrom	30 A
Gerätemontage	Panel mounting Direkte Montage VESA
Abmessungen des Ausschnitts	383,5 (+ 1/- 0) x 282,5 (+ 1/- 0) mm
Breite	397 mm
Höhe	296 mm
Produktgewicht	3,7 kg

Montage

Produktzertifizierungen	RCM[RETURN]KC[RETURN]Marine GL Bridge[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (DC model without HDD/ fan/ EtherCAT card/22" wide display with expansion slot)[RETURN]ATEX Zone 22 Dust (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]ATEX Zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]CULus Class 1 Division 2 (without DIO option)[RETURN]IECEx zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]IECEx zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Verschmutzungsgrad	2
Betriebshöhe	2.000 m
Stoßfestigkeit	147 m/s ² entspricht IEC 61131-2 147 m/s ² 3 shocks in each direction X, Y and Z

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	15,0 cm
VPE 1 Breite	28,0 cm
VPE 1 Länge	39,0 cm
VPE 1 Gewicht	3,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------