

ASSORTIMENTO IN CASSETTA DI ABS CON BUSSOLE ESAGONALI (37 PZ)



608 1/4 EB

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna vuoto: U05190966Q

Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	Peso gr
U06080102	210x130x60	800

Composizione

Articolo	Pezzi	Misure
 235 1/4 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale	10	5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

Articolo	Pezzi	Misure
	236 1/4 - Prolunghe	2 50-100
	241 1/4 - Snodo cardanico	1 -
	660 - Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4"	3 0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5
	660 E - Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"	5 2,5-3-4-5-6
	660 PH - Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	3 1-2-3
	660 PZ - Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	3 1-2-3
	660 STX - Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4"	7 T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	237 B 1/4 - Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	1 -
	606 S - Cassetta in ABS vuota - taglia S	1 -

Articolo**Pezzi****Misure****243 1/4 - Portabussole con impugnatura**

1

-

**684 - Bussole portainserti**

1

1/4