


Vorsatz

704.122.0

Vertrieb durch
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/704.122.0...>

Ihr Produkt:



704.122.0 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Natur
Frontrahmen Material:	Aluminium

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Montage-Typ:	Paneel-Montage

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Normen:	Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte» DIN EN 60947-1
----------------	--

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Ruhe (a) - Rast (a)
Schaltstufen:	2 Stellungen
Schaltwinkel:	90° rechts / -45° ... +45°
Mechanische Lebensdauer:	≤50 000 Schaltzyklen
Gewicht:	0.072 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart:	IP65 frontseitig
Einsatztemperatur:	- 40 °C ... + 55 °C

Lagertemperatur: – 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform


WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 29 mm, rund, Natur, Aluminium, Ruhe (a) - Rast (a)

Hinweise: Standardschloss Ronis 251
Weitere Schlossnummern auf Anfrage
Max. 3 Schaltelemente aufschnappbar

max. Anzahl Schaltelemente: 3


Schaltstellungen:



Schaltschemas:




Einbauöffnungen:



A = Schraubanschluss
 B = Federkraftklemme (PIT)
 C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm
 D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm

Abmessungen:



A = Schraubanschluss