


# 操作器

51-  
363.F22D

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/51-363.F2...>

您的产品:

---



## 51-363.F22D 操作器

### 正面

正面尺寸: 24 mm x 18 mm

正面形式: 矩形

### 安装

设计: 凸起的

安装类型: 面板安装

### 电气特性

开关电压和电流: 250 VAC, 5 A ( $\cos\phi$  0.75)

触点: 2 NC / 2 NO

开关额定值: 250 V @ 5 A

耐电强度: 2500 VAC, 50 Hz, 所有端子与地之间1 min, 根据 IEC 61058-1, 部分 15

静电放电 (ESD) :  $\leq 15$  KV

防护等级: II

热电流  $I_{th}$ : 5 A, 根据 EN / IEC 60947-5-1

### 机械特性

端子: 插入式端子, 2.8 x 0.5 mm

触点材质: 金

开关动作: 自锁 (a) - 复位 - 自锁 (a)

开关系统: 快动开关元件

开关系统: 自洁, 双断快动开关系统 每个元件2个常闭2个常开

旋转位置:	3位置
开关角度:	90°左 / 90°右
机械寿命:	50 000 次
拧紧力矩:	固定 最大 0.5 Nm
电线横截面面积:	最大电线横截面 2根1毫米的电线 最大绞合电缆 2 mm x 0.75 mm <sup>2</sup>
重量:	0.023 kg

### 环境条件

正面IP等级:	IP65, 符合DIN EN 60529标准
工作温度:	- 25 °C ... + 55 °C
储存温度:	- 40 °C ... + 85 °C

### 证书

标准认证: CB (IEC 61058-1), CQC, CSA, DNV, ENEC (EN 61058-1), UL

**REACH:** REACH compliant


**RoHS:** RoHS compliant

### 其他


简述: 操作器, 24 mm x 18 mm, 矩形, 2 NC / 2 NO, 自锁 (a) - 复位 - 自锁 (a), 插入式端子, 2.8 x 0.5 mm, IP65, 符合DIN EN 60529标准

提示: 标准锁: DOM 311

切换位置:



接线图:



安装开孔:



外形尺寸:

