

電線マーキングキャリア - PATG 0/15 - 1013740

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

電線マーキングキャリア, 透明, ラベリングなし, 取付けタイプ: スライド, ケーブル径: 0.6-1.2 mm, 印字エリア: 4 x 15 mm

図は

特長

- 挿入ラベルUC WMT ..., US WMT ..., EMT ... でマーキング
- PATG ... カラーは脱落防止マーキングキャリア
- 電線マーキングシステムはマーキングキャリアと挿入ラベルで構成されている
- 径0.6 ... 50 mmの電線のマーキングに使用可能
-

基本情報

| | |
|----------------------|--|
| 梱包 | 1000 pc |
| GTIN |  4 017918 013936 |
| 1個あたりの重量 (梱包を含まない) | 0.163 GRM |
| 関税 | 39269097 |
| 生産国 | ドイツ |

技術データ

寸法

| | |
|---------|-------|
| 幅 (a) | 15 mm |
|---------|-------|

環境条件

| | |
|--------|------------------|
| 使用周囲温度 | -50 °C ... 80 °C |
|--------|------------------|

その他

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 色 | 透明 |
| コンポーネント | シリコンフリー |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 部材 | PVC |
| RoHS準拠 | あり |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| マーキング取付けの種類 | スライド |

電線マーキングキャリア - PATG 0/15 - 1013740

分類

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC001530 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |