

Tailles

34-56, 38C-54C

Certifications:

EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032



Le pantalon artisan 7132 pour femme est confortable et léger, dans une matière stretch 2D plus fine et avec des parties stretch 4D qui offrent un confort optimal. Le pantalon est doté de poches flottantes fixes, d'une taille haute réglable, de poches genouillères avec CORDURA® stretch, de poches pratiques avec renfort, d'une poche pour mètre, de poches avant et d'une boucle pour porte-marteau sur les côtés. Également disponible en modèle homme 1750.



TISSU:

63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, twill, stretch, 260 g/m²

Atouts:

Stretch 2 directions, Stretch 4 directions

Renforcement:

Poches flottantes renforcées en CORDURA®, Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®

Détails:

Zip plastique, Large boucle à l'arrière, Deux passants de ceinture à droite et à gauche avec attache porte-marteau, Boutons métalliques, Porte-couteau avec bouton, Taille ajustable, Anneau en D à la taille, Poche détachable pour badge identifiant



Poches:

Poches arrières renforcées à soufflet, Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture velcro et poche intérieure téléphone en mesh, Poche jambe avec poche stylo, Poches à l'italienne, Poches genouillères extérieures, Poches flottantes avec porte-outils et une poche supplémentaire avec zip, Poche mètre renforcée avec poche stylo

Couleurs



Finition:

Bas de jambe avec renfort à l'arrière

Visibilité:

Eléments réfléchissants sur les jambes