

V-MAXX

Lunettes-masques de style sportif.

- S'utilisent avec la plupart des lunettes correctrices et/ou des demi-masques respiratoires.
- Système de ventilation indirecte et anti-projections.
- Oculaire polycarbonate (PC) ou acétate (Produits chimiques).
- Fixations sur pivots du bandeau pour une compatibilité optimale avec les casques de chantier ou les protections auditives.
- Adaptable à toutes les têtes.
- Style épuré et enveloppant pour un champ de vision panoramique de 180°.
- Films protecteurs détachables disponibles pour prolonger la durée de vie de l'oculaire.



NORMES

Normes EN: EN 166, EN 175

CARACTÉRISTIQUES

- Type de lunette: Lunettes-masques
- Couleur du verre: Teinte soudeur 5
- Couleur de la monture: Noir
- Matériau des oculaires: Polycarbonate
- Traitement du verre: Anti-buée (classique), Anti-rayures (classique)
- Monture: Elastique
- Elastique: Elastique
- Matériau de la monture: Polycarbonate, TPU
- Protection de la monture: Protection sourcillière, Goulotte de débordement, Ventilé
- Normes EN: EN 166, EN 175

Code	Description	Taille SKU
1008111	V-Maxx Welding PC IR 5 Anti-scratch/Fogban	os