Bevel Brush M14 100x10mm Stainless Steel Crimped 0.35mm - 1 pc

SPAZZOLE CONICHE PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI CON FILO ONDULATO

- Le spazzole coniche con filo ondulato sono progettate per applicazioni di media intensità, ideali per lavorare in aree difficili da raggiungere, rimuovere la ruggine, lucidare, eliminare vernice, sporco e incrostazioni, e per sbavare.
- Il filo è altamente flessibile, si adatta in modo ottimale ai profili del pezzo, garantendo una finitura superficiale uniforme.
- Utilizzo di filo ad alta resistenza, progettato per garantire una spazzolatura aggressiva e ottenere risultati di rimozione ottimali.
- Struttura compatta progettata per garantire una durata superiore.
- Forma appositamente studiata per assicurare un funzionamento uniforme con vibrazioni ridotte.
- Compatibili con smerigliatrici angolari da 115 mm e 125 mm.

⌀ (mm)	100
Altezza (mm)	10
Article Number	4932501749
Quantità confezione	1
Testa	0.35mm
Tipologia attacco	M14
Type of wire	Acciaio inox
Velocità max (giri/min)	12500