



中文

参数表

RS Pro Pro 超薄无框泛光灯 50W

RS 库存号 : 145-5884



这款 RS Pro LED 50W 泛光灯，灯体采用超薄线条，美观大方，非常适用于工业和商业应用。可在户外使用。设有标准和被动红外模式。



中文

特性

材质	铝和钢化玻璃
功率	50 瓦
光束角	110°
光强度	4500 Lm (流明)
灯型	LED
电压	240 V
色温	4000K
操作温度	-20°到 40°C