

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Climatiseurs latéraux TopTherm – format transversal Puissance frigorigifique totale 0,30 kW – SK 3302.300

Date d'édition : 13 avr. 2020

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Climatiseurs latéraux TopTherm – format transversal

Puissance frigorifique totale 0,30 kW – SK 3302.300

created: 13.04.2020 on www.rittal.com/fr-fr



Description du produit

Description:	Climatiseurs compacts pour montage latéral au format transversal avec condenseur anti-encrassement.
Matériau:	Tôle d'acier
Couleur:	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	Circuit externe IP 34 Circuit interne IP 54
Composition de la livraison:	Condenseur avec revêtement anti-encrassement Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable) Gabarit de perçage Matériel de fixation

Caractéristiques du produit

Variante:	montage latéral
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511:	L 35 L 35 en 50 Hz: 0,36 kW L 35 L 35 en 60 Hz: 0,38 kW L 35 L 50 en 50 Hz: 0,21 kW L 35 L 50 en 60 Hz: 0,22 kW
Débit d'air (en soufflage libre):	Circuit externe: 310 m ³ /h Circuit interne: 310 m ³ /h
Tension nominale:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensions:	Largeur: 525 mm Hauteur: 340 mm Profondeur: 153 mm
Régulation de la température:	Régulateur Basic (réglage usine +35 °C)
Plage de température:	Fonctionnement (environnement): +10 °C...+55 °C Plage de réglage: +30 °C...+55 °C
Fluide frigorigène / agent de refroidissement:	Fluide frigorigène: R134a Quantité: 100 g Pouvoir de réchauffement global (GWP): 1430 CO ₂ équivalent (CO _{2e}): 0,14 t
Puissance nominale P_{eI}:	L 35 L 35 en 50 Hz: 0,27 kW L 35 L 35 en 60 Hz: 0,29 kW L 35 L 50 en 50 Hz: 0,31 kW L 35 L 50 en 60 Hz: 0,33 kW
Courant nominal max.:	Pour 50 Hz: 1,6 A Pour 60 Hz: 1,7 A
Courant de démarrage (max.):	Pour 50 Hz: 4,3 A Pour 60 Hz: 5,3 A
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible:	10 A
Pression de régime tolérée (p max.):	25 bar
Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	13 kg
EAN:	4028177429796
Numéro du tarif douanier:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Description du produit:	Climatiseur latéral-300W-230V

Homologations

Homologations:	Approval overview CCC exception letter CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
-----------------------	---

Certificats:	EAC
---------------------	-----

Déclarations:	Déclaration de conformité NA
----------------------	---------------------------------