

XL³ 125

coffrets de distribution 18 modules



IP 40 – IK 09 avec porte
IP 30 – IK 08 sans porte
Classe II

Auto extingüibilité : tenue au fil incandescent 750 °C

Conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeuble de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11

Conforme aux normes IEC 60439 et IEC 60670-24

Emb.	Réf.	Coffrets 18 modules																									
		Capacité 18 modules par rangée Blanc RAL 9003 Coffrets totalement réversibles (châssis, coffret, porte) Livrés avec : - châssis extractible et pivotant (équipé de rails) - rails  2 positions (pour intégrer des produits modulaires, ou un DPX ³ 160). Les rails peuvent être démontés individuellement sans outil. - entrées de câbles (haut et bas) démontables sans outil - plastrons ¼ de tour amovibles par rangée avec porte-étiquette pour repérage des circuits - bornier de terre à connexion automatique (démontable sans outil) - planche étiquette adhésive pour l'identification des circuits (marquage par module) Entraxe entre rails de 150 mm Peut être équipé avec des plaques perforées ou pleines pour monter des produits non modulaires (2, 3 ou 4 rangées seulement) Portes à commander séparément																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nbre de rangées</th> <th>Nbre de modules</th> <th>Hauteur (mm)</th> <th>Largeur (mm)</th> <th>Profondeur (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>18</td> <td>300</td> <td>450</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>36</td> <td>450</td> <td>450</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>54</td> <td>600</td> <td>450</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>72</td> <td>750</td> <td>450</td> <td>128</td> </tr> </tbody> </table>	Nbre de rangées	Nbre de modules	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	1	18	300	450	128	1	36	450	450	128	1	54	600	450	128	1	72	750	450	128
Nbre de rangées	Nbre de modules	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)																							
1	18	300	450	128																							
1	36	450	450	128																							
1	54	600	450	128																							
1	72	750	450	128																							
1	4 016 11																										
1	4 016 12																										
1	4 016 13																										
1	4 016 14																										

Emb.	Réf.	Coffrets de branchement d'abonné
		Blanc RAL 9003 Permettent la réalisation de coffrets tarif bleu en s'associant aux coffrets 1, 2, 3 ou 4 rangées Livrés complets avec platine, rail  pouvant recevoir jusqu'à 4 modules supplémentaires Positionnement de la platine à droite, à gauche ou centrée Dimensions : 310 x 425 x 117 mm Pour disjoncteur de branchement seul avec fenêtre modulaire pouvant recevoir jusqu'à 4 modules supplémentaires Pour disjoncteur de branchement et compteur EDF électronique monophasé
1	4 016 50	
1	4 016 51	

Emb.	Réf.	Portes - IP 40 - IK 09
		Pour coffrets XL ³ 125 Portes totalement réversibles Équipables d'une serrure n°850 (réf. 4 018 51)
		Blanches RAL 9003 Pour coffret 1 rangée réf. 4 016 11/50/51 Pour coffret 2 rangées réf. 4 016 12 Pour coffret 3 rangées réf. 4 016 13 Pour coffret 4 rangées réf. 4 016 14
		Transparentes Pour coffret 1 rangée réf. 4 016 11/50/51 Pour coffret 2 rangées réf. 4 016 12 Pour coffret 3 rangées réf. 4 016 13 Pour coffret 4 rangées réf. 4 016 14
1	4 018 61	
1	4 018 62	
1	4 018 63	
1	4 018 64	

Emb.	Réf.	Accessoires
		Serrure à clé Pour équiper les portes blanches et transparentes Livrée avec clé n°850
2	4 018 51	
		Kit de jumelage Pour jumelage vertical ou horizontal de 2 coffrets XL ³ 125
2	4 018 45	
		Pattes de fixation Jeu de 4 pattes pour fixation extérieure du coffret sans percer le fond
1	4 018 56	
		Pochette à plans Pochette adhésive pour conserver des documents à l'intérieur du coffret
2	4 018 44	
		Obturbateur RAL blanc 90 03 Séparable par module ou demi-module 5 modules
20	0 016 60	
		Plastron plein 18 modules Pour coffrets XL ³ 125 2, 3 ou 4 rangées Permet l'intégration de produits non modulaires (auxiliaire de commande et de signalisation)
2	4 018 55	
		Platine perforée Peut être utilisée à la place d'un rail  pour intégrer des produits non modulaires Pour coffrets XL ³ 125 18 modules - Hauteur 150 mm
2	4 018 53	
		Accessoires de fixation pour appareillage du Programme Mosaïc Permettent de fixer un mécanisme 2 modules sur le côté du coffret
5	4 018 50	
		Accessoire pour montage du répartiteur HX³ plug Permet le montage du répartiteur de rangée 125 A HX ³ plug 24 modules réf. 4 052 20
2	4 052 24	



Découvrez la gamme XL³ 125 sur legrand.fr