

MERKMALE

- 3-stufige Steuerung (Schnell/Normal/Schwimmer)
- Vollladung mit automatischer Abschaltung
- Kurzschlussausgang geschützt
- Verpolungsschutz
- Überlastschutz
- Erfüllt Sicherheitsstandards
- Mit LED-Signalleuchte

RS PRO Bleiakku 12 V 10 A mit EUStecker

RS Best.-Nr. 549-328



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Die hochwertige Serie von automatischen 3-stufigen 12-V-Bleiakkus Von den Vorteilen der Batterieladegeräte unserer eigenen Marke RS PRO Ladestrom von 2 ~ 50 A und stoßfestes Aluminiumgehäuse. Es wird auch mit UK- und EU-Netzkabeln geliefert Und Krokodilklemmen-Steckverbinder

Allgemeine

Batterietyp geladen	Bleiakku
Anzahl der geladenen Batterien	1
Chemie geladen	Bleiakku
Batterien im Lieferumfang enthalten	Nein

Elektrische

Eingangsspannung	115 V ac, 230 V ac
Steckertyp	EU
Anzahl der Ladungsstufen	3

Ausgangsdaten	
Ladestrom	10A
Ausgangsspannung	12 V
Ausgangssteckverbinder	Krokodilklemmen-Steckverbinder

Mechanische

Abmessungen	186 mm x 88 mm x 47,5 mm
Gewicht	800g

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	CE-zertifiziert
Sicherheitsstandard	RoHS-kompatibel

