



Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produkt- oder Komponententyp	Isolierboden
Zubehör / Teilekategorie	Isolationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Opale Gehäuse Resi9 Gehäuse

Zusatzmerkmale

Anzahl der horizontalen Reihen	4
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	18
Gesamtzahl der 18-mm-Module	72
Geliefertes Zubehör	1 Bakelit Boden 4 Stecker 4 Schraube
Produktgewicht	350 g
Breite	625 mm
Höhe	357 mm
Tiefe	3 mm

Montage

Feuerbeständigkeit	750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
Schutzart (IP)	IP30 entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262 IK08 entspricht EN 50102
Überspannungskategorie	Klasse II

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der herein enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.