

STORA

2370PJP125P72

EAN 4031582425185

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Patte de fixation verticale. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision , avec pare-fils



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	32 mm
Longueur de la tige	63 mm
Déport	38 mm
Diamètre d'encombrement	201 mm
Hauteur	155 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12530
Poids	0.672 kg
Rayon d'encombrement	100.5 mm
Dureté du bandage	Shore A 85
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Construction et montage

