

Verfügbarkeit : Lieferbar



UVP zzgl. MwSt* : 42,70 EUR



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produktname	Acti 9 iSW
Produkt oder Komponententyp	Lasttrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	ISW
Geräteanwendung	Steuerung Isolierung
Beschreibung der Pole	3P
Anwendungskategorie	AC-22A
Eignung für Isolation	Ja

Zusatzmerkmale

Nennbetriebsstrom Ie	40 A 415 V AC 50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	415 V AC 50/60 Hz
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm	4.2 kA Trennschalter alleine
Nennkurzzeitstrom Icw	1260 A
Nennisolationsspannung Ui	500 V AC 50/60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV
Betätigungsart	Kippschalter
Lokale Signalisierung	ON/OFF-Anzeige
Plus-Kontaktanzeige	Ja
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	Hutschiene
Kammschiene und Verteilerblock Kompatibilität	Oben oder unten : ja
9-mm-Raster	6
Höhe	85 mm
Breite	54 mm

Tiefe	73 mm
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	15000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Tunnel type terminals: (top or bottom) rigid Tunnel type terminals: (top or bottom) flexible Tunnel type terminals: (top or bottom) flexible with ferrule
Drahtabsolierungslänge	9 mm
Anzugsmoment	3,5 Nm

Montage

Normen	EN 60947-3 IEC 60947-3
Schutzart (IP)	IP20
Verschmutzungsgrad	3
Tropenfest	2
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-85 °C

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktumweltprofil
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------