

## 特点

- 冷轧钢结构
- 锌涂层和无色钝化
- 提供全尺寸和多孔型号、提供各种长度
- 符合 **BS DINCODING** 规范
- 开槽和不开槽型号

## RS Pro din 导轨、1000mm x 35mm x 15mm

RS 号: 467-428



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

由深受信赖的 RS PRO 品牌提供的精选 TS-35 深型 DIN 导轨坚固耐用，可用于安装各种电气和工业设备。TS-35 导轨也被称作“顶帽”，由冷轧钢制成，然后经过镀锌和无色钝化处理。由于其强度和防腐特性，这可为普通应用提供一种简单的解决方案。提供各种长度以及开槽或不开槽（穿孔）型材，以便于安装和布线。

## 一般规格

兼容性	深顶帽 TOP DDD
din 导轨类型	TS35 一字
应用	大型 plc、变压器和电源、驱动器、自动化和控制设备、接触器、过载和继电器、断路器和 rcbo、计时器和开关、液压组件

## 机械规格

材料	钢
长度	1000mm
宽度	35mm
高度	15mm

## 认证

欧洲安全标准	EN5022
--------	--------

