



PRODUCT-DETAILS

E1.2B 1250 Ekip Hi-Touch LSI 3p F F

E1.2B 1250 Ekip Hi-Touch LSI 3p F F



概要信息	
产品型号	E1.2B 1250 Ekip Hi-Touch LSI 3p F F
产品ID	1SDA070828R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644746780
目录说明	E1.2B 1250 Ekip Hi-Touch LSI 3p F F
详细描述	C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2B 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/HI-TOUCH-LSI R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
根据EN45555标准的产品可回收率（%）	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 76.4 %
产品寿命终止后的拆解指南	9AKK108468A2360
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1900 9AKK108468A3028
在ABB工厂生产，该工厂已达到集团垃圾填埋目标	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

(工厂名称)

Material Compliance		
REACH Declaration		9AKK108466A1425
RoHS信息		9AKK108466A1424
RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019	
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)		9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA		9AKK108467A8326

环境条件		
环境信息		9AKK108467A6707

订货信息		
当地订购代码_USCON		Z1BREHBJ200A000000XX
欧洲商品编号(EAN)		8015644746780
最小起订量		1 piece
海关关税号		85362090

尺寸		
产品净宽		210 mm
产品净高		296 mm
产品净深		183 mm
产品净重		14 kg

包装信息		
1级包装单元		box 1 piece
1级包装宽度		270 mm
1级包装高度		350 mm
1级包装长度		330 mm
1级包装 总重		16 kg
1级包装 EAN		8015644746780

其他信息		
产品系列		SACE Emax 2
产品		Air Circuit Breaker
产品应用类型		Air Circuit Breaker
安装方式		F
CAD Dimensional Drawing		1SDH001252R0001

技术参数		
------	--	--

电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 8000 cycle Ue = 500 ... 690 V 6500 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	20000 cycle 60 cycles per hour
极数	3P
功率损耗	122 W
额定电流 (I _n)	1250 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 42 kA (230 V AC) 42 kA (380 V AC) 42 kA (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (660 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
额定运行短路分断能力, 以Icu的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 42 kA for 3 s 24 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (525 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
额定持续电流 (I _u)	1250 A
额定电压 (U _r)	690 V
推荐的螺丝刀	Main Circuit M10
脱扣器	Ekip Hi-Touch LSI
脱扣器类型	EL
短路性能等级	B
标准	IEC
壳架等级	E1.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V
端子连接类型	Front
端子类型	Bolt
拧紧力矩	45 N·m

认证及声明（文件编码）

ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证（本安）	No certification needed
数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5546
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH000999R0101
接线图	1SDM0000091R0001
说明书和手册	1SDH000999R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类	
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类
低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

