



### Hauptmerkmale

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Baureihe                     | Odace             |
| Ästhetischer Name            | Odace Styl Pratic |
| Produkt- oder Komponententyp | Abdeckrahmen      |
| Anzahl der Reihen            | 1fach             |
| Abdeckungstyp                | Deckel            |
| Leistungsschalterttyp        | Single            |
| Verpackungstyp               | Flowpack          |

### Zusatzmerkmale

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusevariante                      | Einbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Befestigungsmodus                    | Einschnappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Farbton                              | Weiß (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oberflächenbeschaffenheit            | Glänzend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Material                             | Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: dekorativer Rahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Höhe                                 | 93 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite                               | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tiefe                                | 11,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resistenz gegen chemische Substanzen | Resistent gegen Alkohol (70 %)<br>Resistent gegen Alkohol (96 %)<br>Resistent gegen A-Milchsäure<br>Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium<br>Resistent gegen verdünnte Bleichmittel<br>Resistent gegen verdünnten Ammoniak<br>Resistent gegen Seifenwasser<br>Resistent gegen Kristallreiniger<br>Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen<br>Beständig gegen Hexan |

### Montage

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -5...50 °C                                                |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | 5...45 °C                                                 |
| Normen                           | UNE 20315-1-1<br>NF C 61-314<br>EN 60669-1<br>2006/95/EWG |
| Produktzertifizierungen          | Aenor: 030/2205<br>LCIE: NF 603415A<br>N<br>NF            |
| Schutzart (IK)                   | IK04                                                      |
| Schutzart (IP)                   | IP21 D                                                    |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                                                           |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#"> REACH-Deklaration</a>                                                             |
| REACH free of SVHC                  | Ja                                                                                                                                                                              |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#"> EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Toxic heavy metal free              | Ja                                                                                                                                                                              |
| Mercury free                        | Ja                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging               | Yes                                                                                                                                                                             |
| RoHS exemption information          | <a href="#"> Ja</a>                                                                            |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a>                                                      |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#"> Produktumweltprofil</a>                                                           |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                                               |