



Références	Désignations
TCM 3 - 24/12	Transformateur 24/12 Puissance 3VA
TCM 3 - 115/12	Transformateur 110/12 Puissance 3VA
TCM 3 - 230/12	Transformateur 230/12 Puissance 3VA
TCM 3 - 230/24	Transformateur 230/24 Puissance 3VA
TCM 5 - 24/12	Transformateur 24/12 Puissance 5,6VA
TCM 5 - 230/12 SP	Transformateur 230/12 Puissance 5VA, protégé
TCM 5 - 230/24	Transformateur 230/24 Puissance 5VA
TCM 9,6-230/12 24V	Transformateur 230/12-24 Puissance 9,6VA
TCM 11 - 230/12	Transformateur 230/12 Puissance 11VA
TCM 3 - 380/230	Transformateur 380/230 Puissance 3VA

### Applications

La gamme de transformateurs TCM est composée d'un boîtier en résine plastique doté de pattes de fixation et de borniers à vis pour des câbles allant jusqu'à 2,5mm<sup>2</sup>.

Modèles	Description
TCM 3 - 24/12	Puissance 3 VA
TCM 3 - 110/12	Puissance 3 VA
TCM 3 - 230/12	Puissance 3 VA
TCM 5 - 24/12	Puissance 5,6 VA
TCM 5 - 110/12	Puissance 5,6 VA
TCM 5 - 230/12 SP	Puissance 5 VA, Protégé
TCM 5 - 230/12	Puissance 5,6 VA
TCM 10 - 24/12	Puissance 10 VA
TCM 10 - 110/12	Puissance 10 VA
TCM 10 - 230/12	Puissance 10 VA
TCM 11 - 230/12	Puissance 11 VA
TCM 3 - 380/12	Puissance 3 VA
TCM 3 - 380/24	Puissance 3 VA
TCM 3 - 380/230	Puissance 3 VA