

ハウジング - HC-D 7-TFL-57/O1M20G - 1604888


このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



HEAVYCONスリーブハウジングD7、シングルロッキングラッチ用、高さ57 mm、グランドあり、ストレートケーブル挿入口、亜鉛ダイカスト



基本情報

梱包	10 pc
GTIN	 4 017918 881023
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	68.53 g
関税	85389099
生産国	ドイツ

技術データ

寸法

高さ	57 mm
幅	28 mm
長さ	26.5 mm

環境条件

ハウジングの保護等級 (IP)	IP54
	IP65 (シーリングねじ)
使用周囲温度	-40 °C ... 125 °C

その他

注記	コンタクトインサートHC-D7、D8、A3、A4、B5、HS2-D7用
タイプ	D7
ハウジングの型式	スリーブハウジング
ロッキングタイプ	シングルロッキングラッチ用
ケーブル引込み口の数	1
ケーブル引込口	ストレート
ネジ接続式	なし
ネジ接続の種類	1x M20

ハウジング - HC-D 7-TFL-57/O1M20G - 1604888

技術データ

その他

ハウジングの材質	亜鉛ダイカスト
ハウジング表面材質	パウダーコート、灰色

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

認証

認証

認証

EAC / GL

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

ハウジング - HC-D 7-TFL-57/O1M20G - 1604888

認証

EAC

GL

アクセサリ

アクセサリ

ケーブルねじグランド用プラグ

カバーキャップ - HC-M-BS-M20 - 1645846



カバーキャップ、金属、サイズ：M20

全ねじ接続

ケーブルグランド - G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 1411125



ケーブルグランド、ケーブルグランドの材質: ポリアミド6, ケーブル外径 6 mm ... 12 mm, シールド: なし, 接続ねじ: M20, 色: シルバーグレー

ケーブルグランド - G-INS-M20-S68N-PNES-BK - 1411133



ケーブルグランド、ケーブルグランドの材質: ポリアミド6, ケーブル外径 6 mm ... 12 mm, シールド: なし, 接続ねじ: M20, 色: 漆黒

ケーブルグランド - G-INS-M20-S68N-NNES-S - 1411163



ケーブルグランド、ケーブルグランドの材質: 真鍮、ニッケルめっき, ケーブル外径 6 mm ... 12 mm, シールド: なし, 接続ねじ: M20, 色: 銀

ハウジング - HC-D 7-TFL-57/O1M20G - 1604888

アクセサリ

ケーブルグランド - HC-M-KV-M20(11-16) - 1645998



最大5パールの金属製ネジ接続、ネジの長さ : 6 mm、ケーブル径 : 11 ~ 16 mm、WAF 27、ネジ接続 : M20

ケーブルグランド - G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 1411189



ケーブルグランド, ケーブルグランドの材質: 真鍮、ニッケルめっき, ケーブル外径 9 mm ... 13 mm, シールド: あり, 接続ねじ: M20, 色: 銀

ケーブルグランド - HC-M-KV-Z-M20 - 1646146



ストレンリリーフ付きの金属製ケーブルグランド、ネジの長さ : 6 mm、ケーブルシールエリア : 7.5 ~ 15 mm、クランプエリア : 11 ~ 17 mm、SW 24、ネジ接続 : M20

ケーブルグランド - HC-M-KV-T-M20 - 1646188



ケーブル保護とストレンリリーフ付きの金属製ネジ接続、ネジの長さ : 6 mm、ケーブルシールエリア : 7.5 ~ 15 mm、クランプエリア : 10 ~ 16 mm、SW 24、ネジ接続 : M20

拡張アダプタ

拡張アダプタ - ENLAR-M-KV-M20/M25 - 1647666



ステップアップアダプタ、M20 ~ M25、Oリングを含む

縮小アダプタ

ハウジング - HC-D 7-TFL-57/O1M20G - 1604888

アクセサリ

縮小アダプタ - REDUC-M-KV-M20/M16 - 1647611



ステップダウンアダプタ、M20～M16、Oリングを含む

図面

外形寸法

