

ALPHA

8377PJD125P62

EAN 4031582490305

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Fixation à platine. chape en acier inoxydable Corps de roue en polypropylène, Bandage caoutchouc synthétique non tachant, Moyeu à roulement à rouleaux en acier inoxydable



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	32 mm
Dimension de platine	105 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Déport	39 mm
Diamètre d'encombrement	224 mm
Hauteur	155 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12532
Poids	0.91 kg
Rayon d'encombrement	112 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●